

Garant**TNMG 160404, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 320 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7035-1
Lomilec odrezkov	SM
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje