

Garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114580 v kaseti, TiAlN, Tip: 6-10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	115450 6-10
GTIN	4045197875556
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Garnituro sestavljajo spiralni svedri DIN338.

Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Držalo	Cilindrično držalo
Območje vrtanja	6 - 10 mm
Korak premera svedrov	0,1 mm
Število svedrov	41
Število rezil Z	2
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 338
Toleranca nazivnega \varnothing	h8
Kot konice	118 stopinj
Kot spirale	35 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
v kaseti	da
Barvni prstan	zelena

Vrsta izdelka

Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	65 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	60 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	16 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	S
GG(G)	primerno	40 m/min	K
CuZn	primerno	50 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8 mm	114580 8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 10 mm	114580 10
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9 mm	114580 9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,5 mm	114580 6,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,8 mm	114580 8,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,1 mm	114580 6,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,9 mm	114580 8,9

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,2 mm	114580 8,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,2 mm	114580 7,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,3 mm	114580 8,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,5 mm	114580 8,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,7 mm	114580 6,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,7 mm	114580 9,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,8 mm	114580 6,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,3 mm	114580 7,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,6 mm	114580 7,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,6 mm	114580 6,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,2 mm	114580 6,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,2 mm	114580 9,2
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,6 mm	114580 9,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,4 mm	114580 8,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,4 mm	114580 9,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,5 mm	114580 9,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,3 mm	114580 6,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,7 mm	114580 8,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,1 mm	114580 8,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 8,6 mm	114580 8,6
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,3 mm	114580 9,3
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,4 mm	114580 6,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,8 mm	114580 7,8
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,9 mm	114580 9,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,1 mm	114580 9,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,4 mm	114580 7,4
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,5 mm	114580 7,5
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,1 mm	114580 7,1
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,9 mm	114580 7,9

Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7 mm	114580 7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 6,9 mm	114580 6,9
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 7,7 mm	114580 7,7
Spiralni sveder HSS-E Ø DC h8 9,8 mm	114580 9,8
Prazna kasetna, za spiralne svedre DIN 338 Tip 6-10	115470 6-10