

3M Scotch-Brite™

Brusna koprena v zvitku, 115 mm × 10 m, Struktura koprene: 100**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556100 100
GTIN	4001895772122
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Groba in agresivna:** s površine odstrani rjo in umazanijo. Za kosmatenje in brušenje stare barve, umetnih mas, gumijastih delov (npr. pred lepljenjem).

Tehnični opis

Struktura koprene	100
Barva	rdeča
Primerjava zrnatosti	180 - 220

Stopnja preciznosti	groba
Izvedba	A Medium
3M-oznaka	WR-SH
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	115 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	115 mm × 10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn za brušenje	556030
Ročno držalo	556020