

HOLEX**Gobica iz brusne koprene, 152×229 mm, Struktura koprene: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556015 1000
GTIN	4045197542434
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrni in vezivom iz umetne smole.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odperta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Fina/zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in ne-kovinah.

Tehnični opis

Barva	siva
Struktura koprene	1000
Stopnja preciznosti	zelo fina
Primerjava zrnatosti	600 - 1000
Izvedba	S Ultra Fine
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina	152 mm

Dolžina	229 mm
Značilnost blagovnega imena	152×229 mm
Vrsta izdelka	Gobica iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Ročno držalo	556020
Vpenjalni trn za brušenje	556030