



Naprava za ukrivljanje železa vklj. s priborom, maksimalna višina obdelovanca: 35mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	823600 35
GTIN	2050001932709
Razred artikla	86K

Opis

Izvedba:

Zmogljiva naprava za ukrivljanje z enostavnim upravljanjem, za natančno ukrivljanje različnih profilov do 180°. Zanesljivo in trdno vpenjanje profilov, natančno ponovljivo ukrivljanje zaradi precizne priprave za vpenjanje in ukrivljanje. Integrirani **kotni in dolžinski prisloni za hitro delo** pri natančnih rezultatih ukrivljanja. Hitro napredovanje dela tudi pri masivnih profilih, ki ga omogoča **iglično uležajena vrtljiva plošča** (vel. 60 in 100).

Uporaba:

Natančno in uporabniku prijazno hladno in vroče ukrivljanje (kot ukrivljanja 0–180°), tako z ostrimi ukrivnimi robovi kot tudi drugimi radiji ukrivljanja.

Primerno za:

Primeži

Obseg dobave:

1 ukrivna plošča z ostrimi robovi, 90° art. 823601, vel. 0, 1 ukrivna plošča (r = 6 mm), 180°, 1 kotni prislon, 1 omejevalnik dolžine, 1 ročica za upravljanje, 1 ključ ZK 5 – 6 – 9 – 10 – 17.

Napotek:

Druge ukrivne plošče najdete pod art. 823601–823604.

Tehnični opis

Masa	9,3 kg
Višina	92 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (vroče)	36 × 6/11 × 11 mm

maksimalna višina obdelovanca	35 mm
Globina	150 mm
Širina	280 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (hladno)	35 × 4/9 × 9 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja okroglega materiala (vroče) do Ø	10 mm
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje

Pribor

Orodje za ukrivljanje Radij 4	823601 4
Orodje za ukrivljanje Radij 10	823601 10
Orodje za ukrivljanje Radij 0	823601 0
Orodje za ukrivljanje Radij 2,5	823601 2,5