




## Posamični modul za delovni podest, Tip: E



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966150 E
GTIN	4003866402649
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Konstrukcija iz lahke kovine, odporna proti zvijanju in koroziji in neobčutljiva na vremenske razmere. Stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine 555×250 mm. Modularna sestava omogoča dograditev in spreminjanje konfiguracij. Sestavni moduli s 4 različnimi višinami. Kot 2-stopenjski osnovni modul z do 3 stopnjami nadgradnje zelo primerno za mobilno uporabo. Dograditev je mogoča od tipa B.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnični opis

Standard	DIN EN 14183
Globina podesta	1,05 m
Material	Konstrukcija iz lahke kovine, stopnice iz rebraste aluminijeve pločevine
Masa posamičnih modulov	4,8 kg
Višina platforme brez ograje	0,8 m
Kombinacija modulov	B+D+E

Širina prečke/stopnice	555 mm
Delovna višina	2,8 m
Izvedba stopalne površine	Stopnica
Globina prečke/stopnice	250 mm
Masa kombinacije modulov	14 kg
Pohodnost	enostranska
Število stopnic vključno s platformo	4
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Delovni podesti