



Naprava za ukrivljanje železa vklj. s priborom, maksimalna višina obdelovanca: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	823600 100
GTIN	2050001933072
Razred artikla	86K

Opis

Izvedba:

Zmogljiva naprava za ukrivljanje z enostavnim upravljanjem, za natančno ukrivljanje različnih profilov do 180°. Zanesljivo in trdno vpenjanje profilov, natančno ponovljivo ukrivljanje zaradi precizne priprave za vpenjanje in ukrivljanje. Integrirani **kotni in dolžinski prisloni za hitro delo** pri natančnih rezultatih ukrivljanja. Hitro napredovanje dela tudi pri masivnih profilih, ki ga omogoča **iglično uležajena vrtljiva plošča** (vel. 60 in 100).

Uporaba:

Natančno in uporabniku prijazno hladno in vroče ukrivljanje (kot ukrivljanja 0–180°), tako z ostrimi ukrivnimi robovi kot tudi drugimi radiji ukrivljanja.

Primerno za:

Delovna miza

Obseg dobave:

1 ukrivna plošča ($r = 2 \text{ mm}$), 90° art. 823603, vel. 2, 1 kotni prislon, 1 omejevalnik dolžine, 1 ročica za upravljanje.

Napotek:

Druge ukrivne plošče najdete pod art. 823601–823604.

Tehnični opis

maksimalna višina obdelovanca	100 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja okroglega materiala (vroče) do \emptyset	18 mm
Globina	240 mm

maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (hladno)	100 × 7/18 × 18 mm
Masa	43,9 kg
Višina	205 mm
maksimalna zmogljivost ukrivljanja ploščatega materiala (vroče)	100 × 10/22 × 22 mm
Širina	465 mm
Vrsta izdelka	Naprava za ukrivljanje

Pribor

Dodatna spona	823604
Orodje za ukrivljanje Radij 15	823603 15
Orodje za ukrivljanje Radij 10	823603 10
Orodje za ukrivljanje Radij 5	823603 5
Orodje za ukrivljanje Radij 2	823603 2