

**Samostoječa lestev, v celoti iz umetne mase, dvostranska, Število prečk: 2X14****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 966060 2X14   |
| GTIN                  | 4003866412600 |
| Razred artikla        | 96Z           |

**Opis****Izvedba:**

Stojine in kvadratni klini (30×30 mm) so iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni za izredno odpornost proti kemikalijam. Posebna varnostna povezava z izredno čvrstimi trakovi iz perlona. Zamenljivi talni nedrseči čepi iz umetne mase na koncih stojin za postavitve brez drsenja.

**Uporaba:**

Varnostna lestev za specialne namene uporabe v kemični in farmacevtski industriji, elektrarnah, plinarnah in vodarnah.

**Standard:**

DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV Hochspannungsprüfung für Leitern aus isoliertem Material ist erfüllt.

**VDE-geprüft** für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500 V DC).

Nach DIN EN ISO 4892-2 Alterungsbeständigkeit 10 Jahre.

**Tehnični opis**

|          |              |
|----------|--------------|
| Masa     | 24,6 kg      |
| Standard | DIN EN 61478 |

|  |  |
|--|--|
| Globina prečke/stopnice                | 30 mm  |
| Število stopnic                        | 2×14   |
| Varovalo pred prekomernim razširjanjem | z izredno čvrstimi trakovi iz perlona                        |
| spodnja zunanja širina                 | 0,77 m   |
| Material                               | Stranice in klini iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni |
| Izvedba stopalne površine              | Klin   |
| Delovna višina pribl.                  | 5,2 m  |
| visoka odpornost proti kemikalijam     | da   |
| Dolžina lestve                         | 4,12 m   |
| Pohodnost                              | dvostranska  |
| Nosilnost lestve                       | 150 kg   |
| Vrsta izdelka                          | Samostoječa lestev   |