

Garant
VHM-torusni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 10/1,0mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	206364 10/1,0
GTIN	4045197991881
Razred artikla	11Z

Opis
Izvedba:

 Toleranca: Radij rezila $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Uporaba:

 Za rezkanje **titana in titanovih zlitin**, zelo miren tek za zelo dolgo življenjsko dobo in največjo zmogljivost odrezovanja.

Tehnični opis

Dolžina rezil L_c	22 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	32 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Korekcijski faktor za v_c	1,5
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Podajanje f_z za robljenje v titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Radij rezila R_1	1 mm
Kot spirale	40 stopinj
Ø sprostitve D_1	9,7 mm
Število zob Z	4
Ø rezila D_c	10 mm

Podajanje f_z za kopirno rezkanje v titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	HPC
Toleranca držala	h6
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kolutni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------