



Gnano orodje, radialno postavljen nazaj, ER25, Tip: Z30-25-RIK



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319917 Z30-25-RIK
GTIN	4045197876966
Razred artikla	31W

Opis

Izvedba:

Za uporabo na vseh CNC-stružnicah **DMG Gildemeister CTX** z revolverjem **Sauter**. Pogonska sklopka **DIN 5480**. Vpenjanje orodij v gnana orodja z ER-vpenjalnimi stročnicami z zunanjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje prek cevi za hladilno sredstvo, notranje hlajenje skozi orodje centralno skozi vreteno. Maksimalno število vrtljajev 8000 min⁻¹.

Uporaba na **diskovnih revolverjih**. Desna izvedba. Prestava 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov. Usmerjanje s **standardno priključno letvijo**.

Nazaj pomaknjena izvedba za večji obdelovalni prostor.

Prednosti:

- **Izvedba z optimizirano maso in geometrijo.**
- **Kakovostne komponente zagotavljajo procesno varnost in dolgo življenjsko dobo.**
- **Prenos velikih vrtilnih momentov.**
- **100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.**
- **Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.**

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za :

DMG Gildemeister CTX. Deloma Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480.

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802 – 319888, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680 – 309745.

Napotek:

- **Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.**
- **Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).**

Velikost VDI: 30

Vpenjanje orodja: ER25

l₁: 96 mm

b₁: 32 mm

b₂: 83,5 mm

h₁: 64 mm

x: 70 mm

Hlajenje: notranje

Tehnični opis

Hlajenje	notranje
x	70 mm
l ₁	96 mm
h ₁	64 mm
b ₁	32 mm
b ₂	83,5 mm
Trn za rezkarje	ER25
Velikost VDI	30
Vpenjanje orodja	ER25

Pribor

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX4 za ER-vpenjalne stročnice 25 ER

319804 25

Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX3 za ER-vpenjalne stročnice 25 ER

319802 25