

**Garant****VHM-finorezni rezkar GARANT Master Titan HPC, neprevlečeni, Ø e8 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203633 8
GTIN	4045197992024
Razred artikla	11Z

**Opis****Izvedba:**

Za **fino obdelavo**.  
Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.  
Velika **lastna trdnost in miren tek** zaradi neenakomerne delitve.  
Za **obodno rezkanje kot zaključna obdelava v titan in titanove zlitine**.

**Prednosti:**

Primerno za medicinsko tehniko in stik z živili.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	68 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	8 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,035 mm
Smer pristavljanja	vodoravno
Število zob Z	7
Ø rezila D <sub>c</sub>	8 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	40 stopinj
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	24 mm
Zaokrožitev kota r <sub>v</sub>	0,05 mm
Serijska	Master Titan

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,07 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	130 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	85 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------