

Garant**Držalo nožev za notranje struženje BMT, BMT: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319888 40
GTIN	4045197877437
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za notranje in zunanje hlajenje.

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam. Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov. Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.

Tehnični opis

d_a	32 mm
Za tip stroja	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož