

**Garant****Držalo nožev za notranje struženje BMT, BMT: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319888 60
GTIN	4045197877444
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Za notranje in zunanje hlajenje.

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Vzmetena pritisna ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam. Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov. Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.

**Uporaba:**

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.

**Tehnični opis**

Za tip stroja	Mori NL, Mori NT
L <sub>2</sub>	84 mm
d <sub>a</sub>	40 mm
Z	70 mm

L <sub>1</sub>	94 mm
h <sub>1</sub>	108 mm
x	80 mm
l <sub>1</sub>	110 mm
L <sub>3</sub>	30 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož