

Garant**Držalo nožev za notranje struženje BMT, BMT: 68****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319888 68
GTIN	4045197877475
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Za notranje in zunanje hlajenje.

Izredno natančna vpenjala, specifično prilagojena strojem, za prilagodljivo uporabo na strojih z glavnimi vreteni in protivreteni. Naležna površina in funkcijska površina brušeni. Vzmetena pritiska ploščica za enakomerno vpenjanje stružnih nožev. Odlična prilagoditev posameznim stružnicam. Z varnostnimi krogličnimi brizgalnimi šobami do 80 barov. Brunirano za boljšo zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje ali svedrom z obračalnimi ploščicami.

Tehnični opis

L_1	110 mm
L_3	21 mm
d_a	32 mm
l_1	123 mm

Za tip stroja	Mazak: QT Smart, QT Kompakt
x	95 mm
h ₁	76 mm
L ₂	68 mm
Z	64 mm
Vrsta izdelka	Držalo za stružni nož