

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem z blaženjem vibracij, koničen, HSK-A 63,
Navoj M × dolžina L1: M8X75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307037 M8X75
GTIN	4045197905031
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino za čip RFID/Balluff. Konična oblika. **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Podaljšek art. 301342, reducirni nastavek art. 301344, cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

Vpenjala oz. podaljški v celoti iz karbidne trdine za rezkarje za privijačenje št. 301374–301379 in št. 301361–301368.

Tehnični opis

Navoj M	M8 × 75
Ø izvrtine D ₁	8,5 mm
Uporabna dolžina L ₁	75 mm
Zunanji Ø D	23 mm
Previsna dolžina A	101 mm
L ₂	5 mm

Ø D ₂	13 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje