




Samostoječa lestev s platformo, enostranska, Število stopnic vključno s platformo: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	966272 12
GTIN	4003866416356
Razred artikla	96Z

Opis

Izvedba:

Samostoječa lestev z zarobljenimi stopnicami z globino 80 mm. Velika delovna platforma z oblogo iz narebričene pločevine (380×390 mm). Odlagalna površina iz aluminija. Serijsko z 2 ročajema za varno vpenjanje in sestopanje. Optimalna stabilnost zaradi 2 trdnih trakov iz perlona za omejitve razmika (od 5 stopenj).

Standard:

EN 131.

Tehnični opis

Delovna višina pribl.	5,1 m
Globina platforme	390 mm
Višina platforme brez ograje	3,11 m
Z odlagalno polico	da
Globina prečke/stopnice	80 mm

Varovalo pred prekomernim razširjanjem	2 izredno čvrsta traka iz perlona
Število stopnic vključno s platformo	12
Širina platforme	380 mm
spodnja zunanja širina	0,86 m
Oprijemalo	2
Masa	22 kg
Pohodnost	enostranska
Standard	EN 131
Nosilnost lestve	150 kg
Princip dveh prostih rok	da
Varno stopanje	da
Vrsta izdelka	Lestve z platformo