


**Sistem za merjenje ravnosti ProLevel 100, Tip: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	467576 100
GTIN	2050002078178
Razred artikla	40N

Opis**Izvedba:**

Hitro, prilagodljivo in preprosto merjenje ravnosti na pravokotnih, okroglih ali kompleksnih površinah.

Prednosti:

- **Hitro in preprosto merjenje ravninskosti.**
- **Hitra izdelava in shranjevanje predlog.**
- **Detektor s površino senzorja 70 mm in ločljivostjo 10 µm. Merjenje tudi v težavnih svetlobnih pogojih.**
- **Doseg 80 m.**
- **Neposredno vrednotenje ravninskosti v 3D in v barvi. Takoj je mogoče prepoznati in popraviti napake merjenja.**

Obseg dobave:

Samonivelirni rotacijski laser T430, laserski sprejemnik R310, daljinski upravljalnik RC310, vklopni magnet s podstavkom s prizmo, merilni adapter M8, mrežni napajalnik, robusten transportni kovček.

Tehnični opis

Doseg	80 m
Točnost (sprejemniki)	$\pm 0,02 + 0,03\%$ linearnost mm
Natančnost pri niveliranju	$\pm 0,02$ mRad
Ločljivost (sprejemniki)	0,01 mm
Vmesnik	RS 485 & IR

Razred laserja	2
Vrsta izdelka	Laserske nivelirne naprave