

n-gineric

**Inteligentni rotacijski merilni pretvorniki z merjenjem kota, ng-vTTR,  
Maksimalni vrtilni moment: 80Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

654377 80

GTIN

Razred artikla

66E

**Opis****Izvedba:**

**Rotirajoči** senzorji za **neposredno priključitev** na prenosni, stacionarni ali tablični računalnik so brezkontaktni in se zato ne obrabljajo.

Do vel. 20 z 1/4-colskim 6-kotnikom, od vel. 50 s 4-kotnikom.

Razširjeno območje števila vrtljajev (do 10.000 1/min).

Izredno visoka ločljivost merjenja vrtilnega momenta (1/10000 merilnega območja).

Z USB-, Ethernet- in ng-Link vmesnikom. Natančnost merjenja  $\pm 0,1$  %.

**Prednosti:**

- **Izredno kompaktna izvedba.**
- **Inteligentno digitalno merjenje – brez konvencionalne merilne narave.**
- **Velika prilagodljivost z različnimi vmesniki: USB, Ethernet za prenos izmerjenih podatkov in ng-Link za priključitev perifernih naprav iz programa n-gineric.**
- **Merilno območje do 2 Nm z vgrajeno mehansko zaščito pred preobremenitvijo.**

**Uporaba:**

- **Za natančno merjenje in vijačenje v proizvodnji s 100-odstotnim nadzorom.**
- **Za preverjanje in analizo vijačnih zvez.**
- **Za kalibriranje in preverjanje vseh vrst ročnih in stacionarnih orodij za vijačenje.**

**Napotek:**

Dobava **brez** podatkovnega kabla; USB-kabel pod art. 654378.

DAkKS-kalibriranje po ponudbi.

## Tehnični opis

Merilno območje	8 - 80 Nm
Maksimalni vrtilni moment	80 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±0,1 %
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Zunanji 4-kotnik	1/2 col
Ločljivost kota	0,1 stopinj
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Točnost merjenja vrtilnega kota	±0,5 stopinj
Vmesnik	USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

## Pribor

Podatkovni kabel Tip 2	654378 2
------------------------	----------