

**Garant**
**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260320 16/07
GTIN	4045197877710
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
ISO-oznaka držala	E16R SDQCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	200 mm
Srednji premik $L_3$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Višina vpenjanja $L_2$	15,6 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500