

Kontrolni navojni trn MultiCheck, Navoj: M16**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	486510 M16
GTIN	2050001060846
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Podobno art. 486000 oz. 486100.

Robustno, dobro oprijemljivo jekleno telo z aluminijasto pomično tulko s skalo za meritev in neposredno odčitavanje **globine navoja do 4 × D**.

Prednosti:

Preverjanje obstojnosti kontrolnih navojev in globine navojev v enem delovnem koraku.

Prihranek časa za preverjanje pri enem ciklu do 50 %. Enostavna menjava izrabljenega trna (montažna garnitura po ponudbi).

Standard:

Tolerance in izmere po **DIN ISO 1502**.

Napotek:

MultiCheck za metrični in fini navoj z nonijem (odčitavanje do 0,1mm) ali digitalnim prikazovalnikom (odčitavanje do 0,01 mm) vklj. s podatkovnim izhodom **na zahtevo** (glejte art. 486511–486516).

Tehnični opis

Navoj	M16
Korak navoja	2 mm

Podatkovni list

Odčitavanje	0,5 mm
Vrsta navoja	M
Standard	DIN 13
Vrsta šablone	Kontrolna šablona
Vrsta šablone	Šablona
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Kontrolni mejni navojni trni

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/486510-M16>