

Garant
Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 08/07mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260320 08/07
GTIN	4045197877734
Razred artikla	21T

Opis

Držalo za notranje struženje HM 08/07 mm Ø držala D_s: 8 mm

ISO-oznaka držala: E08K SDQCR/L07

Nastavitveni kot κ: 107,5 stopinj

primerna obračalna rezalna ploščica: DC.. 0702..

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}: 12 mm

Srednji premik L₃: 7 mm

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	7,6 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
ISO-oznaka držala	E08K SDQCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Ø držala D _s	8 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD

Rezalni material	HM
Standard	DIN 8024
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	269413
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8