

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260340 32/11
GTIN	4045197877840
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	44 mm
Podložna ploščica	269005 3
Srednji premik L_3	22 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
ISO-oznaka držala	A32S SDQCR/L11
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Prevesna dolžina L_1	96 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Višina vpenjanja L_2	31 mm
Ø držala D_s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Podložna ploščica Tip 3	269005 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500