

HOLEX**Spiralni svedri HSS-E N, neprevlečeni, Ø DC h8: 4,8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 114405 4,8 |
| GTIN | 4045197534934 |
| Razred artikla | 12B |

Opis**Izvedba:**

Profilno brušeni: visoka točnost krožnega teka in natančna delitev, z natančnim brušenjem konice. Svedri za serijsko proizvodnjo.

S koničenjem oblike C od velikosti 2 mm.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

| | |
|--|--------------------|
| Dolžina utorov L_c | 52 mm |
| Nazivni Ø D_c | 4,8 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ² | 0,05 mm/v |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Ø držala D_s | 4,8 mm |
| Celotna dolžina L | 86 mm |
| Standard | DIN 338 |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 | 44,8 mm |
| Kot konice | 135 stopinj |
| Držalo | cilindrično držalo |
| Prevleka | neprevlečeni |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rezalni material | HSS E |
| Tip | N |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 22 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 8 m/min | M |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |