

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261132 40/16
GTIN	4045197878052
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	49 mm
Višina vpenjanja L_2	39 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Dolžina glave L_1	40 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost ploščice	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
ISO-oznaka držala	A40T SVUBR/L16
Srednji premik L_3	27 mm
Podložna ploščica	269005 8
Celotna dolžina L	300 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500