

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VB.. 1604..
Dolžina glave L ₁	40 mm
Srednji premik L ₃	27 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Podložna ploščica	269005 8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	49 mm
Višina vpenjanja L ₂	39 mm
Celotna dolžina L	300 mm
ISO-oznaka držala	A40T SVUBR/L16
Ø držala D _s	40 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 22	269028 22
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500