



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 8/1 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Prevesna dolžina L_1	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	0,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Število rezil Z	1
Kot rampe α_{maks}	3,69 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	14 mm
\varnothing držala D_s h6	10 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
\varnothing rezila D_c	8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	12 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	3,1 mm
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar