



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 10/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221941 10/2
GTIN	4960664778362
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Ø rezila D_c	10 mm
Število rezil Z	2
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	16 mm
z notranjim hlajenjem	da
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	5,1 mm
Prevesna dolžina L_1	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	80 mm
Ø držala D_s h6	10 mm
Kot rampe α_{maks}	2,25 stopinj
Ø D_3	6 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	18 mm
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar