

**Rezkar za velika podajanja MFH micro, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z:
12/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	65 mm
z notranjim hlajenjem	da
Dolžina rampe L za α_{maks}	7,1 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	0,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	22 mm
\varnothing rezila D_c	12 mm
\varnothing držala D_s h6	12 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Število rezil Z	3
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Prevesna dolžina L_1	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Kot rampe α_{maks}	1,61 stopinj
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar