



Rezkar za velika podajanja MFH micro, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 14/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Kot rampe α_{maks}	1,26 stopinj
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	0,5 mm
Ø držala D_s h6	12 mm
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	24 mm
Prevesna dolžina L_1	20 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	65 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	9,1 mm
Ø rezila D_c	14 mm
primerna obračalna rezalna ploščica z notranjim hlajenjem	LPGT 0102.. da
Ø D_3	10 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	26 mm

Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Nastavitveni kot κ	11 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar