


Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, Ø D/število rezil Z: 8/1mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221943 8/1
GTIN	4960664806690
Razred artikla	250

Opis
Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Dolžina rampe L za α_{maks}	3,1 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Ø rezila D_c	8 mm
Kot rampe α_{maks}	3,69 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	12 mm
Ø D_3	4 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	17 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	14 mm
Število rezil Z	1
Ø D_1 h6	6,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
Vpenjalni navoj M	M6

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,5 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar