



Rezkar za velika podajanja MFH micro, z navojem, \varnothing D/število rezil Z: 14/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Za izredno ekonomično obdelavo z velikim podajanjem. Manjše vibracije zaradi manjše rezalne sile.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M6
Kot rampe α_{maks}	1,26 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	24 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	229722 (6IP; 0,6 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	17 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	9,1 mm
Število rezil Z	3
\varnothing rezila D_c	14 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LPGT 0102..
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	26 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,5 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar