

**LPGT 010210 ER-GM, PR1535, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221947 INOX
GTIN	4960664778966
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

2 rezilni robi.

**Napotek:**Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{maks.}} = 0,3 \text{ mm}$ .**Tehnični opis**

Radij za programiranje pri $a_{p\text{maks}}$	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	LPGT 010210 ER-GM
Tip	INOX
Radij rezila	1 mm
Zvrst	PR1535
Rezalni material	HM
Podajanje $f_z$ na zob	0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	60 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		