

Mahr**Digitalno pomično merilo z velikim prikazovalnikom, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412717 300
GTIN	4059192058340
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik s številkami velikosti 11 mm. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem s časom delovanja pribl. 3 leta. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. Lepana vodila, merilne površine so fino lepene. Brez merilnika globine.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Čas delovanja	pribl. 3 leta
Preklop odčitavanja	mm/cole
Dolžina konic	64 mm
Kalibriranje	A1
Merilno območje	0 - 300 mm
Višina številke LCD prikazovalnika	11 mm
Odčitavanje	0,0005 col

Standard	ISO 13385
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Škatla iz umetne mase Tip MS300	412470 MS300
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032