

**HOLEX****VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202382 20
GTIN	4045197879646
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**

HPC-rezkarji z **novi razviti visokozmogljivo prevleko** za **odlično življenjsko dobo** in **optimalno zmogljivost odrezovanja** za različna nerjavna jekla.

Uporabni z **visokimi rezalnimi hitrostmi**, primerni tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**Tehnični opis**

Držalo	DIN 6535 HB s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	20 mm
Število zob Z	3
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	19,5 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Celotna dolžina L	126 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	60 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitvijo	74 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za robljenje v INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm

Kot spirale	35 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Pro Inox
Prevleka	AlCrN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,3 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	215 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	135 m/min	P
TOOLOX 33	pogojno primerno	100 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	75 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno