

**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 1,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202299 1,2
GTIN	4045197880123
Razred artikla	12X

**Opis****Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.**Tehnični opis**

Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	3
Dolžina rezil $L_c$	4 mm
Oblika držala	HA
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Ø držala $D_s$	3 mm
Ø rezila $D_c$	1,2 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,1 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		