

**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 1mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202299 1
GTIN	4045197880130
Razred artikla	12X

Opis**Izvedba:**Mere podobne **DIN 6527**.**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	50 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D _c	1 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Dolžina rezil L _c	3 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,005 mm
Oblika držala	HA
Število zob Z	3
Ø držala D _s	3 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,006 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		