


VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 2,5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202277 2,5
GTIN	4045197880390
Razred artikla	12X

Opis
Izvedba:

Mere podobne **DIN 6527**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L	50 mm
Ø rezila D _c	2,5 mm
Število zob Z	3
Ø držala D _s	6 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 750 N/mm ²	0,011 mm
Dolžina rezil L _c	6 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,1 mm
Oblika držala	HB
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,01 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Podatkovni list

Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,3 \times D$ pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		