


**VHM rezkar, neprevlečeni, Ø e8 DC: 18mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202299 18
GTIN	4045197880673
Razred artikla	12X

**Opis**
**Izvedba:**

 Mere podobne **DIN 6527**.

**Tehnični opis**

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila $D_c$	18 mm
Število zob Z	3
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Ø držala $D_s$	18 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,4 mm
Oblika držala	HB
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	92 mm
Dolžina rezil $L_c$	32 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	$0,5 \times D$ pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	170 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	40 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		