

**Garant**
**Držalo za pehanje utorov, dolgo Ø DS 32 mm, Za utore od širine m: 10mm**

**Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 290353 10     |
| GTIN                  | 4045197881045 |
| Razred artikla        | 29K           |

**Opis**
**Pazi:**

Minimalni Ø predvrtanja vedno uporabljajte glede na širino utora (npr. za širino utora 14 mm = minimalni Ø predvrtanja 38,22 mm.)

**Napotek:**

- **Posamezne velikosti držal so primerne za različne širine utorov. V tem primeru po možnosti vedno uporabite optimalno kombinacijo držala in rezalnega vložka (enaka velikost), da zagotovite maksimalno trdnost.**
- **Pri stružnicah brez Y-osi uporabite ekscentrično pušo art. 290391–290393 za natančno nastavitvev Y-koordinate.**
- **Pri obdelovalnih centrih uporabljajte za preverjanje orientacije vretena pripomoček za usmerjanje art. 290397 in merilno uro.**

**Tehnični opis**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$ | 27,37 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$ | 27,73 mm |
| Vijak                             | 290399 3 |
| Za utore s širino m               | 10 mm    |
| Za utore s širino m               | 12 mm    |
| Uporabna dolžina $L_1$            | 126 mm   |
| Srednji premik $L_3$              | 14 mm    |
| Ø držala                          | 32 mm    |
| Ø nosilca rezil $D_1$             | 25 mm    |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| z notranjim hlajenjem         | da                                  |
| Dolžina držala L <sub>s</sub> | 100 mm                              |
| Držalo                        | kombinirano držalo                  |
| Vrsta izdelka                 | Orodje za pehanje utorov in profila |

---

**Pribor**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Pritrdilni vijak Tip 3 | 290399 3 |
|------------------------|----------|