

Garant**Diamantni brusni čep trdo lotani D427, D, Tip: RD2515****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	552750 RD2515
GTIN	4045197882110
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni surovci z **diamantnim slojem** v vakuumskem postopku trdega spajkanja.

Prednosti:

- **Večja učinkovitost v primerjavi z brusnimi čepi z galvanskim vezivom na osnovi niklja zaradi velikega razmaka med zrnji (približno 70% brusnih zrn štrli iz veziva) in močnejšega veziva.**
- **Odprta struktura in grobo zrnje D427 znižujeta temperaturo brušenja in zmanjšujeta nagnjenost k mazanju.**

Uporaba:

Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali CNC brusnih strojih za **grobo brušenje** z velikim odstranjevanjem materiala. **Robljenje in konturno rezkanje** kompozitnih materialov (CFK/GFK), steklenih vlaken, grafita, honeycomba.

Napotek:

Druge zrnatosti, posebne oblike ali brusni čepi z notranjim hlajenjem za stacionarno uporabo so dobavljivi po ponudbi.

Kratice za brusno sredstvo: D

Opis oblike: Konkavni

Ø glave: 25 mm

Dolžina glave: 15 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 8 mm

Radij: 5 mm

Tehnični opis

Ø glave	25 mm
Celotna dolžina	50 mm
Opis oblike	Konkavni
Ø držala	8 mm
Radij	5 mm
Dolžina glave	15 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Vrsta izdelka	Brusni čep

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Umetna masa, GFK	primerno	15-20 m/s	
Kamen	primerno	15-20 m/s	
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		