

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, HSK-E 40, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308028 16
GTIN	4045197882240
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.**

GARANT: – HSK funkcijske površine obdelane.**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6. Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302416. Naprave za nakrčevanje art. 354210–304755.

Napotek:

Ni pripravljeno za cev za hladilno sredstvo.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	32 mm
Ø D ₂	27 mm
Previsna dolžina A	60 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm

Trn za rezkarje	HSK-E 40
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Podstavna omara	354290
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354235 12,1-16