



Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: STAR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081516 STAR
GTIN	5708997356203
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Akumulatorska LED delovna svetilka z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavljji ter močnim držalnim magnetom. **Praktična akumulatorska delovna svetilka** in gradbeni žaromet v eni svetilki. **Prilagodljiv ročaj** z vgrajenimi magneti je primeren za neposredno namestitev na stativ Scangrip. Vgrajena napajalna enota z USB-vtičnico. Brez obesnega kavlja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

Tehnični opis

Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	5,2 Ah

Napetost akumulatorja	3,7 V
Sijalke	LED modul
Svetlobni tok, stopnja 2	500 lm
Svetlobni tok	1000 lm
Celotna širina	103 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Celotna dolžina	156 mm
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Čas obratovanja	2,5 h
Masa	710 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	STAR
Vrsta izdelka	Delovne svetilke