

Mitutoyo**Linearna merilna palica, efektivna merilna dolžina L0: 450mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499240 450
GTIN	4946368854205
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Enostavna namestitev in instalacija.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zajemanje in pozicioniranje aksialnih premikov npr. na rezkalnih strojih, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za preureditev orodnih strojev na digitalni prikaz.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom art. 499356.

Tehnični opis

Širina	22 mm
maksimalni hod merilne glave L ₁	480 mm
Točnost merjenja (20°)	7 μm
Celotna dolžina L ₃	638 mm

efektivna merilna dolžina L_0	450 mm
Razdalja med središčinama izvrtin L_2	618 mm
Dolžina kabla	3,4 m
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Omrežno napajanje
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2