



Garnitura vzporednih kladic Jeklo, točnost 1, Vsebina garniture: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	480452 10
GTIN	4045197208255
Razred artikla	42K

Opis

Izvedba:

Iz staranega specialnega jekla. Kaljene kladice z rahlo posnetimi robovi. Merilne površine so lepane. (HRC 64 – 66) **Protokol proizvajalca o preverjanju (tovarniški certifikat o kalibriranju) poleg pogojev preverjanja podaja za vsako merilno kladico tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je natančno znana dejanska mera vsake kladice. Povezava z nacionalno normalo je zagotovljena prek referenčnih garnitur DKD oz. PTB.** Tolerance dolžine (do dolžine 100 mm) glejte art. 480200 – 480300.

Izvedba enaka kot pri art. 480450.

Uporaba:

Za preverjanje mikrometrov po VDI/VDE/DGQ 2618, list 10.1.

Vsebina:

Po 1 kontrolni trn (mm): vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 ravno steklo Ø 30 mm: 1 kos

Vsebina:

po 1 merilna kladica: Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ravno steklo Ø 30 mm: 1 kos

Tehnični opis

Vsebina garniture	10
Standard	DIN EN ISO 3650

Kakovost	1
Material	starano specialno jeklo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S17
Vrsta izdelka	Nastavitvena šablona za mikrometre

Storitve

DAkkS-kalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla Vsebina garniture 10	020860 10
KalibriranjeGarnitura merilnih kladic iz jekla ali keramike Vsebina garniture 10	020850 10