

**Okrogla pila, nasek 2, Dolžina brez nasadila: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	514210 250
GTIN	4045197571694
Razred artikla	52A

**Opis****Izvedba:**

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. **Neizbočene pile** imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.

**S spiralnim nasekom; z delno topim koncem.**

**Uporaba:**

**Kakovostne pile** za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

**Standard:**

**DIN 7261 Form F**

**Tehnični opis**

Premer	9,2 mm
Dolžina brez nasadila	250 mm
Značilnost blagovnega imena	nasek 2
Nasek	2
Oblika	F
Opis oblike	okrogla
Površine pile	nasek z vseh strani
vkj. z ročajem za pilo	ne
Standard	DIN 7261
Vrsta izdelka	Delavniške pile

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		

## Pribor

Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 120 mm	519600 120
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 115X40 mm	576000 115X40
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 100X25 mm	576000 100X25
Ščetka za pile Dolžina ščetin L3×širina predela s ščetinami L1 80X20 mm	576000 80X20
Dvokomponenten ergonomičen ročaj za pilo Celotna dolžina 110 mm	519600 110
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 120 mm	519550 120
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 125 mm	519510 125
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519510 110
Ročaj za pilo iz trdega lesa Celotna dolžina 120 mm	519400 120
Ročaj za pilo, iz umetne mase Celotna dolžina 110 mm	519550 110