



Kotni polirni stroj WPO, Tip: 72214950



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Brezstopenjska elektronska regulacija vrtljajev za optimalni izkoristek uporabljenega orodja.**
- **Z vpenjalnim trnom je uporaben tudi kot polnovredni stroji za satiniranje vzdolžnih površin.**
- **Največja stabilnost števila vrtljajev pri vsaki obremenitvi preko celotnega območja nastavljanja.**
- **Zapora pred samodejnim zagonom proti nenadzorovanemu ponovnemu vklopu po prekinitvi napajanja.**

Obseg dobave:

Kotni polirni stroj Fein WPO 14-25E, dodatni ročaj. 1 držalo (vrtljivo), zaščitni lok, dodatni ročaj, vpenjalni trn za valje in kolute (100 mm), elastičen brusni valj, (100 times;100 mm, zrnatost 60), lamelni valj iz brusne koprene (100 times;100 mm, zrnatost 180), oporni krožnik s samopritrdilno površino (diameter; 115 mm, M14), 1 valovita brusna koprena 30 times;150 mm, vpenjalni trn 15 - -50 mm, 10 samopritrdilna brusna koprena (diameter; 115 mm, fina).

Dodatni pribor:

Standardna garnitura za obdelavo površin art. 077718 vel. F, garnitura za satiniranje profilov art. 077718 vel. S, garnitura za poliranje art. 077718 vel. P, garnitura za cevi art. 077718 vel. R.

Tehnični opis

Poraba moči	1200 W
Oznaka proizvajalca	Začetna garnitura WPO iz nerjavnega jekla
Masa	2,4 kg
Vpenjalo za orodje	M14
Maksimalni Ø polirnega orodja	250 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	3,5 m/s ²
Območje števila vrtljajev	900 - 2500 min ⁻¹
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Polirni stroj

Pribor

Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO Tip S	077718 S
Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO Tip F	077718 F
Garnitura za nerjavno jeklo za kotni polirni stroj WPO Tip R	077718 R