



Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov, Tip: EKF450



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078121 EKF450
GTIN	4250187507243
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Stroj za posnemanje robov z mehkim zagonom in termično zaščito v kompaktni izvedbi za obdelavo ravnih robov, notranjih in zunanjih radijev ter izvrtin od \varnothing 22 mm. Fina nastavitvev dopušča ozko posnetje za posnemanje zarobka, pa tudi široko posnetje robov. Z izboljšano glavo za manjše rezalne sile. Posnet rob 45° – brezstopenjska nastavitvev širine 0 - 6 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z rezkarji, **3 obračalnimi ploščicami** iz karbidne trdine, kavljem za odrezke art. 084520 in transportnim kovčkom.

Napotek:

Potreben je rob obdelovanca z višino najmanj 2 mm za vodilni valj.

Tehnični opis

Širina	138 mm
Višina	295 mm
Masa	4 kg
Poraba moči	1500 W

Omrežna napetost	230 V
Oznaka proizvajalca	EKF450
Dolžina	310 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Rob	45°
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Stroj za posnemanje zarobka in posnemanje robov

Pribor

Orodje za rezkanje3-rezilno Tip ZFR450	078133 ZFR450
Garnitura obračalnih ploščic iz karbidne trdine SHM 200, 3-delna za jeklo Tip SHM200	078128 SHM200
Nadomestni vijak za obračalne ploščice EKF Izvedba SCREW	078127 SCREW