

**Sinusno ravnilo, Srednja razdalja med valji: 100 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	483000 100
GTIN	4045197210654
Razred artikla	42K

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljeno in precizno brušeno, s čelnimi ploskvami za preprečitev zdrsa obdelovanca.

**Uporaba:**

Za natančno preverjanje in nastavljanje kotov s pomočjo vzporednih merilnih kladic po sinusnem principu (merilne kladice glejte art. 480200 – 481310).

V obsegu dobave je tudi tabela za preračun kotnih stopinj/minut v mm (npr. če želimo dobiti kot 10°, je treba pod kolo ravnila podložiti merilne kladice v višini 17,365 mm).

vse dele: kaljene

Širina brez valjev: 15 mm

Višina brez valjev: 29,5 mm

Točnost razdalje med valji:  $\pm 0,002$  mm

Vzporednost naležne površine z naležno površino valjev:  $\pm 0,0025$  mm

**Tehnični opis**

Širina brez valjev	15 mm
Višina brez valjev	29,5 mm
Srednja razdalja med valji	100 mm
Vzporednost naležne površine z naležno površino valjev	$\pm 0,0025$ mm
Točnost razdalje med valji	$\pm 0,002$ mm
Standard	DIN 2273
vse dele	kaljene

Vrsta izdelka

Sinusna ravnila

---

**Storitve**

Signiranje lasersko graviranje Tip

018940