

Garant
Precizni svedri za pločevino HSS, TiN, Ø rezila DC: 36-50mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	118030 36-50
GTIN	4045197036544
Razred artikla	11C

Opis
Izvedba:

Zaradi ostre konice svedra, predhodno vrtanje ni več potrebno. Konično rezilo in radialno brušena prosta ploskev omogočata lupilni rez svedra. Skala je v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

TiN-prevleka: večje rezalne hitrosti in večkratno podaljšanje življenjske dobe. Specialno za mehke materiale, ki se mažejo.

Uporaba:

Vrtanje brez ustvarjanja zarobka in drdranja. Jeklena pločevina 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, nž-kovine: 0,1 – 5 mm, umetne mase do 10 mm.

Tehnični opis

Ø rezila D _c	36 - 50 mm
Celotna dolžina	95 mm
Ø držala	13 mm
Prevleka	TiN
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
INOX < 900 N/mm ²	primerno		
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		