

Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 1, Tip: 91



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 483800 91 |
| GTIN | 2050001046710 |
| Razred artikla | 48A |

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ± 2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od $\varnothing 1,5$ mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do $\varnothing 0,99$ mm, pri večjih premerih pa 70 mm.

Točnost 1: \varnothing merilnega trna $\pm 0,001$ mm.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

Kalibriranje: S18

Območje nazivne mere: 1 - 10 mm

Korak: 0,1 mm

Število kontrolnih trnov: 91

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------|
| Korak | 0,1 mm |
| Število kontrolnih trnov | 91 |
| Območje nazivne mere | 1 - 10 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Standard | DIN 2269 |
| Kakovost | 1 |
| Trdota | 60 ± 2 HRC |
| Material | Jeklo za šablone |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | S18 |
| Vrsta izdelka | Merilni trn |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| Kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 91 | 018381 91 |
| Signiranje lasersko graviranje Tip | 018940 |
| DAkKS-kalibriranje Garnitura merilnih trnov Vsebina garniture 91 | 019680 91 |
| DAkKS-kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 91 | 020890 91 |
| Kalibriranje garniture merilnih trnov Vsebina garniture 91 | 020880 91 |